

M12 PCSS-202C | M12™ Akku Edelstahl-Rohrabschneider



- Der MILWAUKEE® Akku Edelstahl-Rohrabschneider ist der weltweit erste 12-V-Rohrschneider, der installierte Rohre, Edelstahl, C-Stahl und Kupfer von 12 bis 28 mm schneiden kann
- Motor mit 500 U/min schneidet 28 mm Edelstahlrohre in weniger als 20 Sekunden
- Bis zu 90 Schnitte in 15 mm Edelstahl mit einem M12™ 2,0-Ah-Akkupack
- 40 mm Wandabstand
- Schneidräder passen sich automatisch der Rohrgröße an
- Schneidet Edelstahl, C-Stahl und Kupfer in den Größen 12 - 15 - 18 - 22 - 28 mm
- Der robuste rostfreie Schneidkopf und das interne Abwassersystem macht das Werkzeug wasserabweisend

Leerlaufdrehzahl (min ⁻¹)	380
Rohrdurchmesser (mm)	12, 15, 18, 22, 28
Benötigte Mindest-Arbeitshöhe zum Rohrschneiden (mm)	40
Gesamtlänge (mm)	362
Gewicht mit Akku (EPTA) (kg)	1.5 (M12 B2)
Lieferumfang	2 x M12 B2 Akku-Packs, C12 C Ladegerät, Transportkoffer
Artikelnummer	4933479242