

Artikelnummer: 129815

Kurzbeschreibung: Plateauwagen, 1000 x 600 mm

Langbeschreibung: Plateauwagen 1000 x 600 mm: Stalen buis (a^m 26,9 x 1,75 mm) stevig gelast aan het basisframe.

Stuurwielen met massief rubberen banden en rollagers, gegalvaniseerde behuizing, remmen op de stuurwielen volgens de Europese norm EN 1757-3. Bokwielen (niet draaibaar) met massief rubberen banden en rollagers, verzinkte behuizing.

Laadruimte en wanden van houtvezelplaat (MDF) met

beukenhouten afwerking. Profielstalen frame van hoekstaal en vierkante buis.

Poedercoating: gentiaanblauw (RAL5010)

Laadoppervlak: B 1000 x D 600 mm

Buitenafmetingen: B 1120 x D 600 mm.

Hoogte laadoppervlak: 285 mm

Hoogte duwbeugel: 990 mm

Wandhoogte: 500 mm

Draagvermogen: 500 kg

Wiel a^m: 200 mm

Eigen gewicht: 33 kg

