

Artikelnummer: 155696

Kurzbeschreibung: High-performance led-hoofdlamp Projahn, 3 watt leds, lichtvermogen 100 lumen

Langbeschreibung: High-performance led-hoofdlamp Projahn, 3 watt leds, lichtvermogen 100 lumen: Projahn's hoogwaardige LED koplamp werkt met 3 Watt LEDs. De krachtige LED-koplamp van Projahn biedt een lichtopbrengst tot 100 lumen. Deze hoogwaardige LED-koplamp van Projahn is ideaal voor diverse werkzaamheden in de werkplaats, in donkere gebouwen en kan ook op veel andere plaatsen worden gebruikt. De lampen bestaan uit 1x 3 Watt CREE XP-E LED / 1x standaard LED (wit) / 2 x standaard LED (rood) met een lichtopbrengst van 100 lumen. Het lichtbereik is 50 meter en de duur van het licht is ongeveer 6 uur. Voor de werking zijn 3 x AAA-batterijen nodig en de functieggarantie van de LED's is 10 jaar geldig. De koplamp heeft een hoge lichtopbrengst. De materialen zijn allemaal van hoge kwaliteit en het licht is bijna wit, zodat het werk perfect kan worden uitgevoerd. De PROLumax Cree-® -Power LED-koplamp PJ100S kan met een schakelaar op twee wattages worden omgeschakeld, zit perfect op het voorhoofd en biedt een hoog draagcomfort. De krachtige koplamp weegt slechts 140 gram. **Meer details:**

- Lichtbron: 1 x 3 Watt CREE XP-E LED / 1 x standaard LED (wit) / 2 x standaard LED (rood)
- Lichtopbrengst: 100 Lumen
- Reikwijdte koplampen: 50 meter
- Lichtduur: ca. 6 uur.
- Batterijen: 3 x AAA (inbegrepen)
- Functieggarantie van de LED: 10 jaar
- Wit licht
- 2 lichtuitgangen selecteerbaar via schakelaar
- Kwaliteitsniveau: Professioneel
- Gewicht: 140 g
- Alle waarden gemeten volgens de ANSI FL1-testmethode.

