


Datenblatt Artikel 783110

Fahrregal zweiseitig unbestückt

pulverbeschichtet lichtgrau, 1030x905mm

- unbestückt und beidseitig nutzbar
- fahrbares Werkzeug- und Kleinteilelager mit Ablageboden und Handgriff für leichtes Handling
- zwei Lenkrollen mit Feststeller und zwei Bockrollen - max. Tragkraft 750 kg
- pulverbeschichtet
- stabile, kipp sichere, verschraubte Stahlblechkonstruktion mit Einhängeleisten
- mit 12 Einhängeleisten - 1.016 mm breit
- Tragkraft 40 kg je Einhängeleiste
- max. Bestückung Sichtboxen pro Einhängeleiste: 9 x PS/PP Gr.1, 9 x PS/PP Gr.2, 6 x PS/PP Gr.3, 4 x PS/PP Gr.4
- b=Breite=1.030 mm h=Höhe=905 mm



Best.einheit	Stück
netto Kg	35,95
EAN	4007228783117
VE	1
Mindest.Best.	1
Brutto Gewicht Pal Kg	0
Volumen m3	0
Bruttogewicht VE Kg	35,95
Farbe	lichtgrau
Höhe	905
Höhe Pal	0
Tiefe	0
brutto Kg	35,95
Lagen	0
Stück / Lage	0
Stück / Palette bzw Kiste	0
Btl in Karton	0
Kartons pro Lage	0
Summe Kartons	0
Breite Pal	0
Länge Pal	0
Breite	1030
Zolltarif	94032080