



## Beschrijving:

Brandstofjerrycan STANDARD 5 l, zwart, HD-PE met UN-goedkeuring voor benzine, diesel en andere gevaarlijke goederen

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- voor het labelen (volgens de GHS-regelgeving en het ADR) van jerrycans gevuld met brandstof raden we onze gevaarsidentificatielabels art. nr. aan. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- aparte accessoires en reserveonderdelen beschikbaar, zoals veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarsaanduidingsetiketten (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/150/XX/D/BAM12020-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm b=breedte=265 mm h=hoogte=247 mm

## Informatie:

### Artikel

Artikelnummer	<b>811400</b>	Kleur	<b>zwart</b>
GTIN	<b>4007228704976</b>	Volume in L	<b>5</b>
Douanetarief	<b>39233090</b>	Gewicht (kg)	<b>0,40</b>
Verpakkingseenheid (PU)	<b>12</b>	D x B x H (mm)	<b>147 x 265 x 247</b>

### Buitenverpakking

Inhoud in stukken	<b>12</b>	Brutogewicht VE kg	<b>5,66</b>
D x B x H (mm)	<b>805 x 605 x 270</b>	pdf.information.eanPu	<b>4007228857276</b>

### Pallet

Aantal kartonnen	<b>16</b>	Kartonnen dozen per laag	<b>2</b>
Aantal lagen	<b>8</b>	Brutogewicht palet (kg)	<b>110,56</b>
D x B x H (m)	<b>1,20 x 0,80 x 2,31</b>		