

Brandstofjerrycan STANDARD 5 l, HD-PE

natuur, UN-goedkeuring, rood toebehoren

- voldoet aan de hoogste veiligheidseisen
- door TÜV-geteste productie
- geschikt voor E10
- incl. uitloopbuis en onverliesbare kinderbeveiligingsschroefdop
- ter aanduiding (overeenkomstig GHS-verordening zoals ADR) van met brandstof gevulde jerrycans adviseren wij de etiketten voor jerrycans art.-nr. 306100
- op aanvraag: Branding, etikettering en individuele kleur mogelijk
- afzonderlijk toebehoren en reserveonderdelen verkrijgbaar, bijv. veiligheidsvulsystemen, uitloopbuizen, gevaarlijke goederen-etiketten (306100)
- Toelatingsnr. UN 3H1/Y1.0/250/XX/D/BAM12020-huen
- w = binnen-Ø van de vulopening = 29 mm / a = schroefdraad buiten-Ø = 38 mm
- d=diepte=147 mm b=breedte=265 mm
h=hoogte=247 mm



Om eenheid	Stuk
Aantal kartonnen dozen	16
EAN	4007228812107
Breedte	265
Fabrikant	hünersdorff
Breedte kartonnen doos	605
Minimumordehoeveelheid	12
Breedte pallet	0.8
bruto kg	0.472
Brutogewicht pallet kg	110.56
Brutogewicht VE kg	5.66
Diepte	147
Gewicht VE	0.860
Hoogte	247
Hoogte kartonnen doos	270
Hoogte pallet	2.31
Kartonnen dozen per laag	2
Kleur	natuur
Lagen	8
Lengte kartonnen doos	805
Lengte pallet	1.2
netto kg	0,4
Stuk/laag	24
Stuk/pallet resp. kist	192
VE	12
Volume m3	0.131497
Zak in kartonnen doos	0