

**Artikelnummer:** 129815

**Kurzbeschreibung:** Stirnwandwagen, 1000 x 600 mm

**Langbeschreibung:** Stirnwandwagen, 1000 x 600 mm: Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm) fest auf Grundrahmen geschwei sst. Lenkrollen mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt, Feststeller an den Lenkrollen gemäß Europäischer Norm EN 1757-3. Bockrollen (nicht drehbar) mit Vollgummibereifung und Rollenlager, Gehäuse verzinkt. Ladefläche und Wände aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Profilstahlrahmen aus Winkelstahl und Quadratrohr. Pulverbeschichtung: Enzianblau (RAL5010)  
Ladefläche: B 1000 x T 600 mm  
Außenmaße: B 1120 x T 600 mm  
Schiebegriffhöhe: 990 mm  
Tragkraft: 500 kg  
Eigengewicht: 33 kg



Ladeflächenhöhe: 285 mm  
Wandhöhe: 500 mm  
Rad a'Ëœ: 200 mm

**EAN/GTIN:** 4250448500266