

Artikelnummer: 30125

Kurzbeschreibung: Universal-Steckregal,
Gitterboden, Fachlast 115 kg, B 1250 mm x T 400
mm

Langbeschreibung: Universal-Steckregal,
Gitterboden, Traglast 250 kg, B 1250 mm:
Gitterböden: verschweißter Vierkantrahrrahmen
für eine optimale Lastverteilung Böden verstellbar
im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für
hochwertig epoxypulverbeschichtet 1250 mm breit
unterschiedliche Tiefen Zur Kleinteilelagerung
bestellen Sie bitte eine Hartfaser- oder Isoflexplatte
pro Gitterboden! Universal-Steckregal auch mit
Stahlblechböden von 125, 150 und 200 kg bei
verteilter Last, kombinierbar. Stützen auch in
anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau, lieferbar (siehe Zubehör)
Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis $a' \hat{=} 5 : 1$ sind gegen
kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).

EAN/GTIN: 3612970723215

