

**Artikelnummer:** 30268

**Kurzbeschreibung:** Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Stahlblechböden, Traglast 200 kg, B 1250 x H 2000 x T 400 mm

**Langbeschreibung:** Universal-Steckregal, Grundfeld, 5 Stahlblechböden, Traglast 200 kg, B 1250 x H 2000 mm: Die optimale Lösung für Lager, Büro, Werkstatt und Archiv. Stahlblechboden doppelt abgekantet. Universell einsetzbar. Feldlast bis 1500 kg Traglast pro Fachboden: bis 200 kg bei verteilter Last Böden verstellbar im Raster von 62,5 mm, lichtgrau (RAL 7035) für Böden Stützen 40 x 20 x 10 mm mit Kunststofffüßen, himmelblau (RAL 5015) für Stützen hochwertig

epoxypulverbeschichtet Höhe: 2000 mm Grundfeld mit 4 Stützen 4 Kunststofffüße 5 Fachböden 1250 mm breit unterschiedliche Tiefen TIPP! Zur Ordnerlagerung wählen Sie bitte (inkl. Abdeckboden): Tiefe 300 mm zur einseitigen oder 600 mm zur doppelseitigen Nutzung. H: 2000 mm mit 6 Ebenen pro Feld oder H 2500 mm mit 7 Ebenen pro Feld. Universal-Steckregal auch mit Stahlblechböden bis 200 kg und mit Gitterböden bis 250 kg bei verteilter Last kombinierbar. Stützen auch in anderen Höhen 2250 und 2500 mm und alternativ in Lichtgrau lieferbar (siehe Zubehör) Sicherheitshinweis: Regale mit einem Höhen-/Tiefenverhältnis  $a \hat{=} 5 : 1$  sind gegen kippen zu sichern (Wand- oder Bodenverankerung).



**EAN/GTIN:** 3612970786388