

**Artikelnummer:** 308596

**Kurzbeschreibung:** Sackkarre mit gewölbter Rückwand und gewölbter Auflage, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung

**Langbeschreibung:** Sackkarre mit gewölbter Rückwand und gewölbter Auflage, Tragkraft 250 kg, Luft-Bereifung: Rückwand aus gewölbtem Rohr. An der Schaufelrückseite gewölbtes Flacheisen. Dadurch lassen sich runde Gegenstände, wie z.B. Blumenkübel, besonders sicher transportieren, da ein seitliches Abrollen durch eine flächige Auflage in den gewölbten Sprossen vermieden wird. Handgriffe mit Sicherheitsbügel. Fest verschweißte Stahlkonstruktion. Stahlrohr (a'Ëœ 26,9 x 1,75 mm). Schaufel aus Stahlblech (t= 4 mm). Räder mit Kunststoffelge und Rollenlager. In die Rückwand der Sackkarren sind waagerechte Flacheisen eingeschweißt, die jeweils nach hinten gewölbt sind. Pulverbeschichtung in Enzianblau (RAL 5010). Schaufelbreite: 400 mm Schaufeltiefe: 180 mm Au ssenma ss: B 660 x T 450 mm Gesamthöhe: 1200 mm Griffhöhe: 1200 mm Tragkraft: 250 kg Rad a'Ëœ: 260 x 85 mm Eigengewicht: 13,5 kg



**EAN/GTIN:** 4250448505797