

# ROLINE 4K HDMI Ultra HD Kabel mit Ethernet, ST/ST, schwarz, 1,5 m

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Artikelnummer       | 11.04.5688    |
| Hersteller          | ROLINE        |
| Hersteller-Art.-Nr. | 11.04.5688    |
| EAN (Einzelstück)   | 7611990178544 |



**Hochwertiges HDMI Ultra HD Verbindungskabel mit HDMI Steckern für die optimale Übertragung von digitalen HDTV Signalen bei Datenraten bis zu 18 Gbit/s (600MHz). Für Übertragung von Filmen in digitaler Kinotechnik-Qualität, mit einer 4K Auflösung von bis zu 3840x2160 @60Hz!**

- 60 Bilder/Sekunde
- Unterstützt 3D und Ultra HD
- HDMI Ethernet Kanal mit grossem Querschnitt
- Audiorückkanal (Audio Return Channel) zur Signalweiterleitung an den Audio/Video-Receiver
- Kabel mit HDMI-Stecker beidseitig
- Vergoldete Kontakte für sichere Datenübertragung
- Metallsteckergehäuse für verbesserte Abschirmung

## Technische Daten

|               |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Hersteller    | ROLINE                           |
| Produktgruppe | Kabel                            |
| Produkttyp    | HDMI Ultra HD mit Ethernet Kabel |

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Farbe                       | schwarz                          |
| Länge                       | 1.5 m                            |
| Übertragungsqualität        | HDMI Ultra High Speed (HDMI 2.0) |
| Max. Auflösung              | 3840 x 2160 @60Hz (4K, UHD-1)    |
| Seite 1 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A                       |
| Seite 1 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)               |
| Seite 2 Typ des Anschlusses | HDMI Typ A                       |
| Seite 2 Art des Anschlusses | Männlich (Stecker)               |
| Anwendungsbereich           | extern                           |
| Kabelschirmung              | doppelt geschirmt                |
| Gewicht                     | 204.9 g                          |
| Verpackungshöhe             | 10 mm                            |
| Verpackungsbreite           | 200 mm                           |
| Verpackungstiefe            | 200 mm                           |
| Paketgewicht                | 0.2 kg                           |