



ROLINE Prolongateur HDMI via Twisted Pair, en cascade, Cat.5/6, 100m

Numéro d'article 14.01.3468
Constructeur ROLINE
Référence constructeur 14.01.3468
EAN (pièce unique) 7611990123735

roline[®]
Designed for Professionals



- Permet une distance entre le PC et l'écran de jusqu'à 100 mètres
- Raccordement des 2 unités via câble RJ-45 (Cat. 5 ou 6)
- Solution Hardware, pas de logiciel nécessaire
- Il est possible de connecter un écran HDMI supplémentaire sur l'unité locale
- Le signal HDMI peut être étendu avec le prolongateur de jusqu'à 100 m via un câble Cat.5e ou Cat.6
- Résolution maximale (nominale) en combinaison avec un câble de 100 m Cat.6: 1920 x 1200, 1080p
- Soutient le signal HDMI non comprimé
- Soutient le CEC Pass-through
- Soutient l'audio stéréo
- Emetteur infrarouge externe - permet l'utilisation de la télécommande de l'appareil émetteur
- Boîtier: métal
- Comprend: unité locale (1x RJ-45 femelle, 2x HDMI femelle), unité Remote (3x RJ-45 femelle, HDMI femelle), 2 adaptateur secteur (5V; 2A) pour l'unité locale, l'unité remote, 2x câbles IR (1,1m), 2x câbles sériels (3,5mm/DB9 F;

mode d'emploi

Caractéristiques techniques

Constructeur ROLINE

Groupe de produits	Splitter et Sélecteur
Types de produits	Prolongateur HDMI
Comprend	Unité locale (RJ45 F, HDMI F), unité remote (RJ45 F, HDMI F), 2 adaptateur secteur (5V; 2A), mode d'emploi
Interface	HDMI
Distance maximale	100 m
Entrées Vidéo	HDMI
Entrées Audio	HDMI
Sortie Vidéo	HDMI
Sortie Audio	HDMI
Résolution maximale	1.920 x 1.080
Dimensions (HxLxP)	28 x 115 x 91 mm
Alimentation	2
Particularités techniques	Prolonge le signal jusqu'à 100m