


VALUE Patchkabel Kat.6A (Class EA) S/FTP (PiMF), Massivdraht, LSOH, grau, 50 m

Artikelnummer	21.99.0847
Hersteller	VALUE
Hersteller-Art.-Nr.	21.99.0847
EAN (Einzelstück)	7611990146390



Konfektioniertes doppelt geschirmtes (PiMF) Twisted-Pair-Kabel der Kategorie 6A mit geschirmten RJ-45 Steckern auf beiden Seiten.

- Strapazierfähig dank angespritztem Knickschutz
- Geeignet für PoE Anwendungen oder als TP-Verlängerungskabel im Multimediabereich
- Kontaktbelegung: 1:1 gemäss EIA/TIA568, 8 Adern
- Aufbau: 8 Adern Massivdraht. Paarweise Schirmung: Alu-kaschierte Polyesterfolie. Gesamtabschirmung: Kupfergeflecht
- Hochwertig vergoldete Kontakte

Halogenfrei. Flammwidrig. Raucharm.

Technische Daten

Hersteller	VALUE
Produktgruppe	Twisted Pair Kabel
Produkttyp	S/FTP Patchkabel
Farbe	grau
Länge	50 m

Schirmungstyp	PiMF
Übertragungsqualität	Cat6A / Class EA
Anzahl Adern	8
Aderntyp	Massivdraht
Gekreuzt	nein
Kabel LSOH	ja
Seite 1 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 1 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Seite 2 Typ des Anschlusses	RJ-45
Seite 2 Art des Anschlusses	Männlich (Stecker)
Steckertyp RJ45	Standard
Gewicht	1869.7 g
Verpackungshöhe	90 mm
Verpackungsbreite	260 mm
Verpackungstiefe	320 mm
Paketgewicht	1.5 kg