

## KRAFTWERK®

### Werkstattwagen - bestückt PRO LINE PT800

Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm, Schublade innen B x T 600 x 400 mm, 7 Schubladen, Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel, Enthält 238 Teile, Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot, Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz



KRAFTWERK



Artikelnummer: 244256



### Werkstattwagen - bestückt

- Höhe x Breite x Tiefe 1000 x 800 x 479 mm
- Traglast 450 kg
- Schublade innen B x T 600 x 400 mm
- Traglast je Schublade 45 kg
- 7 Schubladen
- Schubladen mit kugelgelagerten Teleskopschienen, Vollauszug 100 %
- Mit durchgehender Griffleiste
- Mit Einzelauszugssperre
- Verschließbar mit Zylinderschloss an geschützter Stelle am Schiebebügel
- Enthält 238 Teile
- Besonders robust durch doppelwandige Konstruktion, rundum



Stosskanten- und Aufprallschutz durch Eckschutzleisten aus elastischem TPR Kunststoff und Schubladen-Eckverkleidungen aus ABS-Kunststoff

- Arbeitsfläche aus gebürstetem, lösungsmittelbeständigem Edelstahl, 2 zusätzliche, kleine Seitenschubladen zum verstauen von Kleinteilen und persönlichen Gegenständen
- Seitenwände mit Systemlochung
- Mit ergonomischem Schiebebügel mit rutschfester Grifffläche
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen
- Rad Ø 125 mm
- Korpus mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz/rot
- Front mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL9005 Tiefschwarz



## Technische Details

|                                  |  |                     |                            |
|----------------------------------|--|---------------------|----------------------------|
| Transportgerät                   | Transportwagen                               | Auszugsart          | Vollauszug                 |
| Wagentyp                         | Werkstattwagen                               | Auszug Schublade    | 100 %                      |
| Höhe                             | 1000 mm                                      | Auszugssperre       | Einzelauszugssperre        |
| Breite                           | 800 mm                                       | Griff               | durchgehender Griffleiste  |
| Tiefe                            | 479 mm                                       | Schiebebügel        | ja                         |
| Stabilität / Aussteifung / Verst | doppelwandige Konstruktion, Eckschutzleisten | abschließbar        | ja                         |
| Arbeitsfläche Ausstattung        | 2 Schubladen                                 | Schließsystem       | Zylinderschloss            |
| Material Arbeitsfläche           | Edelstahl                                    | fahrbar             | ja                         |
| Seitenwand                       | mit Systemlochung                            | Unterbau            | 2 Lenk-/2 Bockrollen       |
| inkl. Werkzeug                   | ja   | Rollen Anzahl / Art | 2 Lenk-/2 Bockrollen       |
| Werkzeugsortiment Anzahl Teile   | 238 Teile                                    | Rad-Ø               | 125 mm                     |
| Traglast                         | 450 kg                                       | Farbe Korpus        | tiefschwarz/rot // RAL9005 |
| Schubladen Anzahl                | 7 Stück                                      | Oberfläche Korpus   | pulverbeschichtet          |
| Breite Schublade innen           | 600 mm                                       | Farbe Front         | tiefschwarz // RAL9005     |
| Tiefe Schublade innen            | 400 mm                                       | Oberfläche Front    | pulverbeschichtet          |
| Schubladentraglast               | 45 kg  | Gewicht             | 125,14 kg                  |
| Auszugsführung Schublade         | kugelgelagerte Teleskopschienen              |                     |                            |

## Zubehör

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 244270 |  | Papierrollenhalter für Werkstattwagen, Höhe x Breite x Tiefe 150 x 300 x 220 mm, für Rollenbreite 300 mm, in anthrazit |
| 244271 |  | Papierkorb für Werkstattwagen, Höhe x Breite x Tiefe 300 x 300 x 160 mm, in anthrazit                                  |

**Dazu passt auch ...**

|        |   |  |
|--------|---|--|
| 221388 |  | Noppenhandschuh, aus Polyamid in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, rutschfest, Größe 9 |
| 241727 |  | LED Handlampe, W1600+Ladegerät Wireless  |