



HQI-TS 2000 W/NDL/S

EAN	4008321525499
Bemessungsleistung	1.93 kW
Bemessungslichtausbeute (KVG)	112 lm/W
Bemessungs-LLMF bei 2.000 h	0.89
Bemessungs-LLMF bei 4.000 h	0.76
Bemessungs-LLMF bei 6.000 h	0.72
Farbtemperatur	4450 K
Farbwiedergabeindex Ra	90
Nennlichtstrom	215000 lm
Bemessungslichtstrom	215000 lm
Länge	187.00 mm
Maximaler Durchmesser	41 mm
Quecksilbergehalt der Lampe	150.0 mg
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 2.000 h	0.95
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 4.000 h	0.76
Bem.-Lampenüberlebensfaktor bei 6.000 h	0.50
Fachgerecht zu entsorgen nach WEEE	Ja
Energieeffizienzklasse	A+
Energieverbrauch	2123 kWh/1000h

26.08.2013 13:09:59

© 2013, OSRAM GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

Weiterführende Information auf osram.de.