

Artikelnummer: 155696

Kurzbeschreibung: LED Hochleistungs-Stirnleuchte Projahn, 3 Watt LEDs, Lichtleistung 100 Lumen

Langbeschreibung: LED Hochleistungs-Stirnleuchte Projahn, 3 Watt LEDs, Lichtleistung 100 Lumen: Die LED Hochleistungs-Stirnleuchte von Projahn arbeitet mit 3 Watt LEDs. Dabei bietet die LED Hochleistungs-Stirnleuchte von Projahn eine Lichtleistung von bis zu 100 Lumen. Diese LED Hochleistungs-Stirnleuchte von Projahn eignet sich hervorragend für diverse Arbeiten in der Werkstatt, in dunkleren Gebäuden und lässt sich auch an vielen anderen Orten einsetzen. Die Leuchtmittel bestehen aus 1x 3 Watt CREE XP-E

LED / 1x Standard-LED (wei ss) / 2 x Standard-LED (rot) mit einer Lichtleistung von 100 Lumen. Die Leuchtweite kommt auf 50 Meter und die Leuchtdauer liegt bei etwa 6 Stunden. Für den Betrieb werden 3 x AAA Batterien benötigt und die Funktionsgarantie der LED läuft auf 10 Jahre. Die Stirnleuchte weist eine hohe Lichtleistung auf. Die Materialien sind allesamt hochwertig verarbeitet und das Licht ist nahezu wei ss, sodass sich damit Arbeiten perfekt umsetzen lassen. Die PROLumax Cree- -Power LED-Stirnlampe PJ100S lässt sich per Schalter in zwei Lichtleistungen umschalten, sitzt perfekt auf der Stirn und sorgt für einen hohen Tragekomfort. Dabei wiegt die Hochleistungs-Stirnleuchte gerade einmal 140 g. Weitere Details: Leuchtmittel: 1 x 3 Watt CREE XP-E LED / 1 x Standard-LED (wei ss) / 2 x Standard-LED (rot) Lichtleistung: 100 Lumen Leuchtweite: 50 Meter Leuchtdauer: ca. 6 Stunden Batterien: 3 x AAA (inklusive) Funktionsgarantie der LED: 10 Jahre Wei sses Licht 2 Lichtleistungen über Schalter wählbar Qualitätsstufe: Professional Gewicht: 140 g Alle Werte gemessen entsprechend ANSI FL1-Prüfverfahren



EAN/GTIN: 4000146020432