

## iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Weiß HB734G1W1



A+



### Zubehör

1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

### Sonderzubehör

HZ638000 Teleskopüberauszug, ebenenunabhängig, HZ664000 Back- und Bratrost (Dampf), HZ915003 Glasbräter 5,4 L, HZ66X650 Verblende für Sockel, HZ327000 Backstein, HZ32WA00 Kabelloser Speisethermometer, HZ530000 2 Universalpfannen, schmales Format, HZ531010 Backblech, Keramik antihaft beschichtet, HZ532010 Universalpfanne, Keramik antihaft, HZ538000 varioClip-Auszug, HZ617000 Pizzaform, emailliert, HZ629070 Air Fry & Grillblech, HZ631070 Backblech, emailliert, HZ632070 Universalpfanne, emailliert, HZ633001 Deckel für Profipfanne, emailliert, HZ633070 Profi-Pfanne, emailliert, HZ633073 Profi-Pfanne, emailliert, HZ634000 Back- und Bratrost (Standard), HZ636000 Glaspfanne

Der intelligente Backofen führt dich dank Backofenassistent mit Sprachsteuerung intuitiv zu den richtigen Programmeinstellungen.

- ✓ Backofenassistent mit Sprachsteuerung: schnell und einfach zum richtigen Programm.
- ✓ ecoClean: verbringe weniger Zeit mit der Backofenreinigung.
- ✓ humidClean Plus: für eine schnelle Reinigung wird der Schmutz vorab aufgeweicht.
- ✓ Home Connect mit Fernsteuerung: entdecke das ganze Potenzial deines intelligenten Backofens.
- ✓ cookControl Plus: vorinstallierte Einstellungen für beste Ergebnisse.

### Ausstattung

#### Technische Daten

Bauform: ..... Einbau  
 Integriertes Reinigungssystem: ..... ecoClean-Programm, Hydrolytisch  
 Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 585-595 x 560-568 x 550 mm  
 Abmessungen des Gerätes: ..... 595 x 594 x 548 mm  
 Abmessungen des verpackten Gerätes: ..... 670 x 670 x 680 mm  
 Material der Blende: ..... Glas  
 Material der Tür: ..... Glas  
 Nettogewicht: ..... 35.8 kg  
 Nettovolumen - Backrohr 1: ..... 71 l  
 Beheizungsarten: ..... Großflächengrill, Heißluft sanft, Heißluft, Kleinflächengrill, Ober-/Unterhitze, Ober-/Unterhitze sanft, Pizzastufe, Sanftgaren, Tiefkühl spezial, Unterhitze, Umluftgrill, Vorwärmen, Warmhalten  
 Backofenregelung: ..... elektronisch  
 Anzahl eingebauter Leuchten: ..... 1  
 Länge Anschlusskabel: ..... 120.0 cm  
 EAN-Nummer: ..... 4242003901618  
 Anzahl der Innenräume: ..... 1  
 Energieeffizienzklasse: ..... A+  
 Energieverbrauch pro Ober-/Unterhitze Zyklus: ..... 0.87 kWh/Zyklus  
 Energieverbrauch pro Heißluft-Zyklus: ..... 0.69 kWh/Zyklus  
 Energieeffizienzindex: ..... 81.2 %  
 Anschlusswert: ..... 3600 W  
 Absicherung: ..... 16 A  
 Spannung: ..... 220-240 V  
 Frequenz: ..... 50; 60 Hz  
 Steckerart: ..... Schuko-/Gardy mit Erdung  
 Integriertes Zubehör: ..... 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne



## iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Weiß HB734G1W1

### Ausstattung

#### Backofentyp und Heizart

- Backofen mit 13 Beheizungsarten: 3D Heißluft, Ober-/Unterhitze, Umluftgrill, Großflächengrill, Kleinflächengrill, Pizzastufe, coolStart, separate Unterhitze, Sanftgaren, Vorwärmen von Geschirr, Warmhalten, Heißluft sanft, Ober-/Unterhitze sanft
- Temperaturregelung von 30 °C - 300 °C
- Garraumvolumen: 71 l

#### Zubehörträger / Auszugssystem:

- Einschubebenen: 5
- Auszug nachrüstbar

#### Design

- touchControl-Bedienung
- Garraum: Email anthrazit

#### Reinigung

- ecoClean - Selbstreinigungshilfe : Rückwand
- humidClean Reinigungshilfe
- Vollglas-Innentür

#### Komfort

- Backofenassistent mit Sprachsteuerung (über Amazon Alexa)
- TFT-Full-Touchdisplay
- Elektronik-Uhr
- Optische Aufheizkontrolle
- elektronische Einstellempfehlung Ist-Temperaturkontrolle
- Klapptür, Backofentür mit Soft Close, gedämpftes Öffnen
- gedämpftes Öffnen
- cookControl Plus
- Schnellaufheizung
- coolStart
- abschaltbar, Halogenleuchte
- Kühlgebläse
- Home Connect

#### Zubehör

- 1 x Backblech emailliert, 1 x Kombirost, 1 x Universalpfanne

#### Umwelt und Sicherheit

- Sehr geringe Fenstertemperatur
- 3-fache Türverglasung
- Kindersicherung
- Sicherheitsabschaltung Restwärmeanzeige Starttaste Türkontaktschalter

#### Technische Info

- Länge des Anschlusskabels: 120 cm
- Nennspannung: 220 - 240 V
- Gesamtanschlusswert Elektro: 3.6 kW
- Energieeffizienzklasse (gem. EU Nr. 65/2014): A+(auf einer Energieeffizienzklassen-Skala von A+++ bis D)
- Energieverbrauch pro Zyklus im konventionellen Modus:0.87 kWh



- Energieverbrauch pro Zyklus im Umluft-Modus:0.69 kWh
- Zahl der Garräume: 1 Wärmequelle: elektrisch  
Innenraumvolumen:71 l

#### Maße

- Gerätemaße (HxBxT): 595 x 594 x 548mm
- Nischenmaße (HxBxT): 595 mm x 560 mm x 550 mm
- „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“


iQ700, Einbau-Backofen, 60 x 60 cm, Weiß  
HB734G1W1

Maßzeichnungen



Maße in mm

Wird das Gerät unter einem Kochfeld eingebaut, muss folgende Arbeitsplattenstärke (ggf. inkl. Unterkonstruktion) beachtet werden.



Kochfeld-Typ	min. Arbeitsplattenstärke	
	aufgesetzt	flächenbündig
Induktionskochfeld	37 mm	38 mm
Vollflächen-Induktionskochfeld	47 mm	48 mm
Gaskochfeld	30 mm	38 mm
Elektrokochfeld	27 mm	30 mm

Maßzeichnungen

