

Treston bac à bec

TRESTON

hauteur x largeur x profondeur 105 x
149 x 192 mm, capacité 1,5 l, en
Polypropylène en rouge

lot 45 pièce

Numéro d'article: 272085



bac à bec









- convient pour ateliers et postes de travail dans l'industrie et convenant pour tous les rayonnages modulaires métriques courants
- hauteur x largeur x profondeur 105 x 149 x 192 mm
- capacité 1,5 l
- en Polypropylène en rouge
- résistant à la température de -20 °C à +75 °C
- résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
- fond intérieur ondulé
- ouverture de prise inclinée
- largeurs identiques gerbables grâce au rebord de gerbage
- 5 années de garantie

Détails techniques

type de récipient	bac à bec	matériau	Polypropylène
convient pour (secteurs)	postes de travail dans l'industrie	soubassement	intérieur ondulé
norme européenne	non	gerbable	oui
conducteur d'électricité	non	gerbable avec	rebord de gerbage
hauteur	105 mm	ouverture de prise	inclinée
largeur	149 mm	résistance à la température	-20 °C à +75 °C

profondeur	192 mm	résistance	résiste à l'huile, à la plupart des acides et des solvants
hauteur intérieure	90 mm	couleur	rouge
largeur intérieure	125 mm	garantie	5 années
profondeur intérieure	130 mm	Poids	8,7 kg
capacité	1,5 l		

Cela s'adapte aussi ...

203969		chariot à plateaux, force 250 kg, avec 2 plateau(x), plateau longueur x largeur 835 x 490 mm, plateau(x) en bois, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane, avec bandage TPE
215728		sachets à fermeture à pression, en LDPE en transparent, épaisseur 50 µm, long. x larg. intérieure 180 x 80 mm
221120		papier d'essuyage, 1000 lingettes, roulette longueur x diamètre 300 m x 250 mm, qualité de papier non tissé recyclé, en vieux rose
221143		gants de protection, en maille de polyester coloris noir avec revêtement polyuréthane, dos de main en polyamide, respirant et lisse, taille 9
223712		stylos à bille, couleur d'encre noir, épaisseur de trait 0,32 mm, tige en transparent
242396		rouleau papier d'essuyage en distributeur, 200 lingettes, longueur x largeur 300 x 250 mm, rouleaux longueur x largeur 60 m x 250 mm, pour un retrait facile de tous 300 mm perforé, en cellulose recyclée, équipé de avec poignée, fixation installation possible dans le support mural fourni
504734		tabouret d'atelier, assise hauteur 420 - 545 mm, assise en mousse PU en noir, piètement à disque avec bacs de rangement pour outils et petites pièces pour une bonne stabilité, structure en plastique noir, piètement avec roulettes
529928		escabeau universel léger, accès à un côté, 4 marche(s) en tôle striée (estrade incl.), estrade avec inserts antidérapants, hauteur 0,85 m, estrade largeur x profondeur 250 x 250 mm, en aluminium