

PAVOY

armoire à portes pliantes grand espace

Basis

hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 600 mm, 2 niveaux avec tablette en acier, verrouillable avec serrure à cylindre, soubassement socle, corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures

Numéro d'article: 405095



PAVOY Armoire à portes pliantes grand espace Basis

armoire à portes pliantes grand espace

- hauteur x largeur x profondeur 1000 x 1200 x 600 mm
- structure en acier soudée
- porte pliante
- angle d'ouverture de la porte 110 °
- 2 niveaux avec tablette en acier
- force par plateau 80 kg
- Réglable au pas de 17 mm
- avec poignée tournante
- verrouillable avec serrure à cylindre
- Mécanisme de fermeture 3 points
- soubassement socle
- corps avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures
- niveaux avec revêtement en zinc anti-corrosion

- certification GS et TÜV
- 10 années de garantie

Détails techniques

type de meuble	armoire	fonction de fermeture	Mécanisme de fermeture 3 points
type d'armoire	armoire universelle	angle d'ouverture de porte	110 °
type de porte	porte pliante	soubassement	socle
hauteur	1000 mm	matériau	tôle d'acier
largeur	1200 mm	tablette réglable au pas	17 mm
profondeur	600 mm	surface de tablette	galvanisé
équipement armoire	tablettes	cloison de séparation médiane	non
nombre de tablettes/niveaux	2 pièce	verrouillable	oui
type tablette/niveau	tablette en acier	poignée	poignée tournante
charge tablette	80 kg	roulant	non
conducteur d'électricité	non	certification	GS // TÜV
surface de corps	finition peinture époxy	garantie	10 années
surface de face avant	finition peinture époxy	Poids	51 kg
système de fermeture	serrure à cylindre		

Accessoires

887956



tablette en acier pour armoire à portes pliantes grand espace, largeur x profondeur 1200 x 600 mm, force 80 kg, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion

Cela s'adapte aussi ...

146393



cadre magnétique, DIN A4 dans format vertical/horizontal, cadre en orange, face arrière magnétique

520197



boîte à outils, hauteur x largeur x profondeur 200 x 530 x 200 mm, 6 casiers, en acier, coloris bleu martelé

664077



chariot avec barre de poussée, force 200 kg, plateau longueur x largeur 890 x 450 mm, plateforme en bois, châssis en RAL5010 bleu gentiane, 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes, roulettes pivotantes avec EasySTOP, roues avec bandage TPE