



Product data sheet

Art nr.: 2035 Bandensteekwagen

Transportmiddelen



Gelaste stalen buis, gepoedercoat blauw RAL 5007, robuuste bovenlaagbescherming. Wielen van luchtbanden, naaf met rollager. Door middel van de handgrepen te bedienen kunt u met de gespreide opening bandenstapels opnemen of afzetten. Geschikt voor wielen van 450 tot 860 mm Ø. Tot 8 banden of wielen mogelijk.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	200
Schepbreedte (mm)	500-945
Schepdiepte (mm)	660
Totale breedte (mm)	730
Totale diepte (mm)	1085
Totale hoogte (mm)	1510
Wielen	Lucht
Wielmaat (mm)	260 x 85
Uitvoering	voor bandendiameter 450 - 860 mm
Gewicht (kg)	25,5
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976420356