



Transportmiddelen

Product data sheet

Art nr.: 9303 ESD-Etagewagen



Elektrostatisch geleidende uitvoering. Stalen buis en gelast profielstaal, elektrostatisch geleidend gepoedercoat, donkergrijs RAL 7015. Schroef- en steekconstructie. 1 Vaste en 3 losse etages van elektrostatisch geleidende houten plaat naar DIN 68765, lichtgrijs. 2 Zwenk- en 2 bokwielen, wielen met TPE-ESD rubber (thermoplastisch elastomeer), elektrostatisch geleidend, naaf met kogellager. Hoog comfort: zeer geringe rij-, rol- en zwenkweerstand. Geruisloze loop op effen ondergronden. Wielen van streeploos rubber. Zwenkwielen met rem, conform EU-norm EN 1757-3 (veiligheidsnorm voor platformwagens). Draagvermogen per etage 50 kg.

Technische details:



Totaal draagvermogen (kg)	600
Draagvermogen etage (kg)	50
laadvlak lengte (mm)	1200
laadvlak breedte (mm)	800
Totale lengte (mm)	1369
Totale breedte (mm)	809
Totale hoogte (mm)	1800
Etagehoogten (mm)	276, 676, 1076, 1476
Wielen	TPE-ESD
Wielmaat (mm)	200 x 40
Gewicht (kg)	106
Land van herkomst	Duitsland
Garantie (jaren)	10
Douanenummer	87168000
GTIN	4017976093031