

eCRAFT PL-1422 EWR

Best.-Nr. 102566

Ausstattung

- **Der Spezialist für Reinigungsarbeiten:**
Gewerblicher Nass-/Trockensauger zur Reinigung von Büro, Garage und rund ums Haus
- **Zertifiziert** nach EU-Norm **Staubklasse L**
- **Hohe Saugleistung** dank 1400W Turbine
- **PressClean** – manuelle Filterabreinigung
- **Optimal nutzbares Füllvolumen** des **22-l-Kunststoffbehälters** durch besonderes Konstruktionsprinzip
- **Kompaktes ergonomisches Design**
- **Ebener Motorkopf** mit Ablagemöglichkeiten für Werkzeug und Kleinteile
- **Robuste Fahrtraverse** mit großen Rädern und bremsbaren Lenkrollen
- In Fahrtraverse **integrierte Steckplätze** zur praktischen Aufbewahrung der Saugrohre und Düsen
- **Sicherer Halt** des Saugschlauchs, dank Starmix-Bajonettverschluss
- **Clevere Aufbewahrung** des Saugschlauchs mit Gummizug zur sicheren Fixierung
- Parkposition zur Aufnahme der Bodendüse
- **Sichere Flüssigkeitsabschaltung** mittels Schwimmer
- Polyester-Falterfilterpatrone, **unempfindlich gegen Feuchtigkeit**, große Filterfläche 3.400 cm²

Technische Daten

Leistungsaufnahme max. W	1.400
Volumenstrom max. l/s	71
Unterdruck max. mbar	255
Lautstärke: dB(A)	72
Behältervolumen (Brutto-Staub-Wasser) l Behältermaterial	22/16/14 Kunststoff
Abmessungen (L x B x H) cm	38 x 37 x 50,5
Filterpatrone (Material/Fläche cm²)	Polyester / 3.400
Gewicht kg (ohne Zubehör)	6,3
Netzleitungslänge m	6 (PVC)
Aktionsradius	8,5 - 9,5 m

Zubehör (im Lieferumfang enthalten)

Zubehör-Set bestehend aus:

- 1 x Saugschlauch Ø 35 mm, 2,5 m
- 1 x Griffrohr, Kunststoff (ohne Nebenluftschieber)
- 2 x Metall-Saugrohr, verchromt (je 50,5 cm)
- 1 x Fugendüse (22,5 cm lang)
- 1 x Nass-/Trocken-Bodendüse 30cm, mit Bürsten-/Gummileisten, mit Parkhaken

