


## **Asus Zero Client Box CDX10\***



Anzahl DVI-D Anschlüsse 1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse 4
Kopfhörerausgänge 1
Eingebauter Ethernet-Anschluss Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) 1
Eingebaute Lautsprecher Nein

Unterstützte Protokolle

HDX for Citrix, PCoIP for VMware,
RDP 8.0/RemoteFX for Microsoft

Prozessorfamilie Texas Instruments ARM

Prozessor Cortex A8

Prozessor-Taktfrequenz (GHz) 1
RAM-Speicher (MB) 1
Integrierter Kartenleser Nein

Verkabelungstechnologie 10/100/1000Base-T(X)



Interner Speichertyp DDR-SDRAM

Mikrofon-EingangJaVESA-HalterungJaStromverbrauch (typisch) (W)8,5Stromverbrauch (in Betrieb) (W)8,5

Zertifizierung

UL/cUL, CB, CE, FCC, BSMI,

VCCI, C-Tick, J-MOSS, PSE, ErP, ROHS2.0, WEEE, WIN7 & WIN8

WHQL

Produktfarbe Schwarz

Breite (ohne Standfuß) (cm) 13,1
Höhe (ohne Standfuß) (cm) 19,6
Tiefe (ohne Standfuß) (cm) 3,12
Breite (mm) 135
Höhe (mm) 204,8
Tiefe (mm) 84