

## Productinformatie

# 70 26 160

### Zijsnijtang

DIN ISO 5749 IEC 60900 DIN EN 60900



⚡ 1000 V 

- De onontbeerlijke zijsnijtang voor veelzijdig gebruik
- Hoogwaardig materiaal en precieze afwerking voor een lange levensduur
- Precisie-snijanten voor zachte materialen
- Keurige snede bij Cu-draden, ook aan de snijtoppen
- Snijkanten extra inductief gehard, hardheid van de snijkanten ca. 62 HRC
- Slanke kop voor het gebruik op moeilijk bereikbare plaatsen
- VDE-geteste veiligheid tot 1000 V
- Met verlengd snijvlak
- Met klein facet
- Vanadium-elektrostaal, gesmeed, stapsgewijs oliegehard

### Algemeen

Artikel-nr.	70 26 160
EAN	4003773018223
Tang	verchromd
Kop	verchromd
Benen	geïsoleerd met meer-componentengrepen, VDE-getest
gewicht	216 g
Afmetingen	160 x 55 x 20 mm
Norm	DIN ISO 5749 DIN EN 60900 IEC 60900
REACH conformiteit	bevat geen SVHC
RoHS conformiteit	niet van toepassing

### Technische specificaties

Snijcapaciteiten zachte draad (diameter)	Ø 4,0 mm
VDE-gekeurd	ja

Onder voorbehoud van technische wijzigingen en vergissingen