

## Informazione prodotto

**83 60 020**

### Giratubi con ganasce ad "S"

Con regolazione rapida

DIN 5234

- Con fermo di contrasto per evitare lo schiacciamento accidentale
- Regolazione rapida e precisa dell'apertura mediante pressione sul pulsante direttamente sul pezzo in lavorazione
- Minimo sforzo di lavoro grazie alla funzione autoserrante
- Nessuno spostamento accidentale della regolazione
- Hohe Verschleißfestigkeit durch zusätzlich gehärtete Verzahnung
- Altissima capacità di carico grazie ai manici completamente bonificati
- Acciaio elettrico al cromo vanadio, forgiato, temperato ad olio a gradini



Generico	
Art. No.	83 60 020
EAN	4003773078838
Esecuzione	rossa, verniciata a polvere
Peso	2.420 g
Dimensioni	560 x 94 x 32 mm
Norma	DIN 5234
REACH conformità	non contiene SVHC
RoHS conformità	non applicabile

Caratteristiche tecniche	
Capacità per tubi (diametro)	Ø 2 3/4 Pollici
Capacità per tubi (diametro)	Ø 70 mm
Per dadi apertura	70 mm
Diametro interno in pollici	Ø 2 Pollici
	50 mm

Con riserva di modifiche tecniche e salvo errori



