

## Information produit

# 99 00 250

### Tenaille russe

(Pinces bétonneur ou pinces réparateur)

DIN ISO 9242

- Pour torsader et couper des fils à ligaturer en bobine en une seule opération: rapide, fiable et économique
- Tranchants trempés, dureté d'env. 61 HRC
- Acier à outils de qualité spéciale, forgé, trempé à l'huile en plusieurs phases



#### Informations générales

Réf.	99 00 250
EAN	4003773013280
Pince	noire atramentisée
Tête	polie
Poids	405 g
Dimensions	250 x 48 x 26 mm
Norme	DIN ISO 9242
conforme REACH	ne contient pas de SVHC
conforme RoHS	non applicable

#### Attributs techniques

Capacités de coupe fil d'acier mi-dur (diamètre)	Ø 2,4 mm
Capacités de coupe fil d'acier dur (diamètre)	Ø 1,6 mm
Longueur des tranchants mm	25,0 mm

*Sous réserve de toute modification technique et erreur.*



