



Allgemeine Informationen

| | |
|----------------|-----------------------------|
| Materialnummer | 79594 |
| Type | Wandleuchte |
| Produktsegment | Außenleuchte |
| Thema | sonstige / nicht zuordenbar |

Abmessungen

| | |
|---------------------------|----------------|
| Artikel Höhe (in mm) | 215 |
| Artikel Länge (in mm) | 65 |
| Nettogewicht (in kg) | 0,74 Kilogramm |
| Artikel Ausladung (in mm) | 110 |

Material & Farbe

| | |
|----------------------|-----------|
| Gehäusematerial | Edelstahl |
| Gehäusefarbe | edelstahl |
| Glas-/Schirmmaterial | Glas |
| Glas-/Schirmfarbe | klar |

Funktionalität

| | |
|-------------------------------|--------|
| Schalterart | Sensor |
| Sensorwinkel (in °) | 100 |
| Empfindlichkeit min. (in lux) | 10 |
| Empfindlichkeit max. (in lux) | 200 |
| Brenndauer min. (in sec.) | 10 |
| Brenndauer max. (in sec.) | 720 |
| Entfernung (in Meter) | 6 |
| Batterie | Nein |

Technische Informationen

| | |
|------------------|------------------|
| Schutzart | IP44 |
| Schutzklasse | 1 |
| Netzspannung | 220-240V,50/60Hz |
| Betriebsspannung | 220-240V,50/60Hz |
| max. Wattage (1) | 2X2,8W |

Leuchtmittel 1

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------|
| Fassungsart (1) | GU10 |
| Leuchtmitteltyp (1) | GU10-LED |
| Leuchtmittel | im Lieferumfang enthalten |
| Kelvin Gesamt | 3000K |
| Lichtfarbe Gesamt | WARM WHITE |
| Energieeffizienzklasse (EEL) | F |
| Info Tauschbarkeit LM/Platine/Driver | LED tauschbar durch Endkunden |

