

## rolcontainer

draagvermogen 500 kg, laadvlak  
lengte x breedte 815 x 724 mm,  
hoogte 1660 mm, nuttige hoogte  
1460 mm, opbouwelementen: 3  
wanden (draadgaas), constructie  
van staal galvanisch verzinkt,  
platform van hogedruk polyethyleen  
in blauw, met kunststof-banden



Artikelnummer: 102987

## Rolcontainer

### met kunststof bodemplaat

rolcontainer

- draagvermogen 500 kg
- laadvlak lengte x breedte 815 x 724 mm
- hoogte 1660 mm
- nuttige hoogte 1460 mm
- opbouwelementen: 3 wanden (draadgaas)
- constructie van staal galvanisch verzinkt
- platform van hogedruk polyethyleen in blauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen
- wiel Ø 108 mm
- met kunststof-banden
- wielen met draadvangkappen

## Technische details

transporttoestel	transportwagen	oppervlak onderstel	galvanisch verzinkt
type wagen	rolcontainer	nestbaar	nee
constructies	3 wanden (draadgaas)	wiel-Ø	108 mm
zijwand	vast	banden	kunststof
draagvermogen	500 kg	wielen aantal/soort	2 zwenk-/2 bokwielen

lengte laadvlak	815 mm	wieluitrusting	wielen met draadvangkappen
breedte laadvlak	724 mm	euronorm	nee
hoogte	1660 mm	legborden / schappen aantal	1 stuks
nuttige hoogte	1460 mm	etage-inrichting	recht
platform	roostervloer	plafond	nee
materiaal platform	hogedruk polyethyleen	wielstand	rechthoekig
kleur platform	blauw	geschikt voor levensmiddelen	ja
materiaal onderstel	staal	gewicht	27,9 kg

## Gerelateerde Producten

102992		rubberen sjoorband, voor rolcontainer, van rubber
--------	---	---

## Dit past ook bij ...

215911		golfkartonnen vouwdoos, Van doos met buitenafdekking van kraftpapier in bruin, recyclebaar, twee golven, lengte x breedte x hoogte binnen 400 x 300 x 270 mm
221143		beschermhandschoenen, van polyamide jersey in zwart met polyurethaan-coating, handrug van polyamide, ademend en naadloos, afmeting 9
221309		waarschuwingsvest, conform EN ISO 20471, polyester in neongeel, afmeting eenheidsmaat
505133		tape, van vinyl in groen/wit, band lengte x breedte 33 m x 50 mm