

Blume Förderanlagen draagrol



loopvlak van staal, draagvermogen
120 kg, lengte x diameter 200 x 50
mm, met schroefdraadas



Artikelnummer: 105097

Blume Förderanlagen Draagrol

Enkele rol

draagrol

- loopvlak van staal
- draagvermogen 120 kg
- lengte x diameter 200 x 50 mm
- met schroefdraadas
- inspanlengte 219 mm

Technische details



transporttechniek	transportbaan	lengte	200 mm
baantype	rollenbaan	diameter	50 mm
baancomponent	rol	type as	schroefdraadas
roltype	draagrol	spanlengte	219 mm
materiaal	staal	gewicht	0,6 kg
draagvermogen	120 kg		

Dit past ook bij ...

505362



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in
geel/zwart, paal van PVC in zwart

520983		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatschema, lijnbreedte 30 - 100 mm