

## Blume Förderanlagen draagrol



loopvlak van staal, draagvermogen  
120 kg, lengte x diameter 200 x 50  
mm, met schroefdraadas



Artikelnummer: 105097

## Blume Förderanlagen Draagrol

### Enkele rol

draagrol

- loopvlak van staal
- draagvermogen 120 kg
- lengte x diameter 200 x 50 mm
- met schroefdraadas
- inspanlengte 219 mm

### Technische details



transporttechniek	transportbaan	lengte	200 mm
baantype	rollenbaan	diameter	50 mm
baancomponent	rol	type as	schroefdraadas
roltype	draagrol	spanlengte	219 mm
materiaal	staal	gewicht	0,6 kg
draagvermogen	120 kg		

### Dit past ook bij ...

505362



afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal diameter 83 mm, lengte 3,7 m, riem in  
geel/zwart, paal van PVC in zwart

520983		mobile schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkerapparaten, set bestaande uit: 1 markerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm