

ZARGES bordestrap Z600

bordes hoogte 1,25 m, 5 treden met profiel (incl. bordes), breedte trede 1000 mm, 60° helling, van aluminium, leuning eenzijdig

Artikelnummer: 139431



ZARGES Bordestrap Z600

bordestrap

- bordes hoogte 1,25 m
- trap eenzijdig
- 5 treden met profiel (incl. bordes)
- breedte trede 1000 mm
- 60° helling
- uitlading 1,241 m
- van aluminium
- veilig in gebruik door balustrade en leuning aan 1 zijde
- leuning eenzijdig
- belastbaar tot 300 kg, treden tot 150 kg belastbaar
- bevestiging met 2 wand- en vloerconsoles
- gewicht 39,35 kg

Technische details

| | | | |
|------------------|--------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| stijgtechniek | bordestrap | in-/uitklapbaar | nee |
| materiaal | aluminium | verrijdbaar | nee |
| kanteling | 60 ° | belastbaar tot | 300 kg |
| hoogte sokkel | 1,25 m | treden belastbaar tot | 150 kg |
| diepte sokkel | 600 mm | veiligheidsuitrusting ladder | balustrade en leuning aan 1 zijde |
| treden aantal | 5 | veiligheidsbeugel | nee |
| type trede/sport | treden met profiel | leuning | eenzijdig |
| breedte treden | 1000 mm | bevestigingstype | 2 wand- en vloerconsoles |
| uitlading | 1,241 m | gewicht | 39,35 kg |
| gebruik | eenzijdig | | |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 139437 |  | leuning voor bordestrap, 60° helling, Voor 5 treden |
| 139444 |  | leuning voor bordestrap, breedte 600 mm |
| 139447 |  | leuning voor bordestrap, breedte 1000 mm |