

Rollcart bijzetwagen

draagvermogen 250 kg, met 4 etage(s), laadvlak lengte x breedte 1080 x 630 mm, etage(s) van hout, constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw, met TPE-banden

Artikelnummer: 203186



ROLLCART
TRANSPORTWAGENS

5 YEARS
WARRANTY

Rollcart Bijzetwagen

Draagvermogen 250 kg

bijzetwagen

- draagvermogen 250 kg
- met 4 etage(s)
- laadvlak lengte x breedte 1080 x 630 mm
- hoogte x lengte x breedte 1250 x 1250 x 640 mm
- etage(s) van hout
- etage(s) met stalen frame
- constructie van staal (gelast) met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5010 gentiaanblauw
- 2 zwenk- en 2 bokwielen, zwenkwielen met rem
- wiel Ø 160 mm
- met TPE-banden
- wielnaaf met groefkogellager
- wielstand rechthoekig
- 5 jaar garantie

Technische details

transporttoestel transportwagen

wieluitrusting zwenkwielen met rem

type wagen	bijzetwagen	materiaal	staal
draagvermogen	250 kg	materiaal verwerking	gelast
lengte laadvlak	1080 mm	elektrisch geleidend	nee
breedte laadvlak	630 mm	euronorm	nee
etagelengte	630 mm	etage-inrichting	recht
etagebreedte	630 mm	constructies	geen
hoogte	1250 mm	in-/uitklapbaar	nee
etages aantal	4 stuks	wielstand	rechthoekig
materiaal etage(s)	hout	wiel-ø	160 mm
etage(s) uitrusting	stalen frame	wiellager	groefkogellager
lengte	1250 mm	oppervlak	m. poedercoating
breedte	640 mm	kleur	gentiaanblauw // RAL5010
banden	TPE	garantie	5 jaar
wielen aantal/soort	2 zwenk- en 2 bokwielen	gewicht	49 kg