

fetra

chariot à plateaux

GREY EDITION

force 500 kg, avec 2 plateau(x),
plateau longueur x largeur 600 x 600
mm, plateau(x) en bois, châssis avec
 finition époxy résistante aux chocs et
aux rayures en RAL7016 gris
anthracite, avec bandage TPE

Numéro d'article: 215378



fetra
Transportgeräte



fetra Chariot à plateaux GREY EDITION

2 plateaux

chariot à plateaux

- force 500 kg
- avec 2 plateau(x)
- plateau longueur x largeur 600 x 600 mm
- plateau(x) en bois
- barre de poussée horizontale
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7016 gris anthracite
- structure en tube d'acier soudée
- hauteur x longueur x largeur 860 x 737 x 609 mm
- 2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
- Ø de roue 160 mm
- avec bandage TPE
- moyeu avec roulement rainuré à billes
- roulettes pivotantes avec freins
- disposition des roues rectangulaire
- Produit livré démonté
- frein selon EN 1757-3
- 10 années de garantie

Détails techniques

appareil de manutention	chariot de manutention	poignée	1 pièce
type de chariot	chariot à étagères	Sens de la poignée	horizontal
charge	500 kg	rabattable	non
longueur de plateau	600 mm	nombre/type de roulettes	2 roulettes pivotantes et 2 roulettes fixes
largeur de plateau	600 mm	pneumatique	TPE
nombre de plateaux	2 pièce	Ø de roue	160 mm
matériau plateau(x)	bois	roulement	roulement rainuré à billes
force plateau	200 kg	disposition des roues	rectangulaire
Rebord de tableau	aucune	équipement roue	roulettes pivotantes avec freins
alignement de niveaux	droit	surface	finition peinture époxy
hauteur	860 mm	couleur	gris anthracite // RAL7016
longueur	737 mm	norme	EN 1757-3 (frein)
largeur	609 mm	livraison	démonté
matériau	tube d'acier	garantie	10 années
norme européenne	non	Poids	36 kg
rehausses	barre de poussée et plateau		

Accessoires

225609		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteilles de diamètre 65 à 110 mm, hauteur x largeur x profondeur 288 x 69 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225611		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 73 x 144 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225613		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Bode d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 259 x 87 x 160 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225614		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 500 ml, hauteur x largeur x profondeur 280 x 76 x 132 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant
225615		porte-bouteilles p. désinfectant pour chariot de manutention, pour bouteille Euro d'une capacité de 1000 ml, hauteur x largeur x profondeur 284 x 96 x 152 mm, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5007 bleu brillant