

bott **établi** verso

hauteur x largeur x profondeur 930 x 2000 x 600 mm, plateau de table en multiplex, exécution du châssis 1 paire de pieds / 1 conteneur, équipement : 7 tiroirs, châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair, face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Numéro d'article: 231644











établi




- hauteur x largeur x profondeur 930 x 2000 x 600 mm
- plateau de table en multiplex
- épaisseur de panneau 30 mm
- exécution du châssis 1 paire de pieds / 1 conteneur
- équipement : 7 tiroirs
- hauteur des tiroirs 4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm
- force par tiroir 75 kg
- extension de tiroir 100 %
- structure en acier
- châssis avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL7035 gris clair
- face avant avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

Détails techniques





type de meuble	table	hauteur utile de tiroir (détaillé)	hauteur frontale - 25 mm
type de table	établi	capacité de charge de tiroir	75 kg
Exécution du bâti	1 paire de pieds / 1 conteneur	extension tiroir	100 %
hauteur	930 mm	matériau de plaque	multiplex
largeur	2000 mm	matériau de châssis	acier
profondeur	600 mm	surface de châssis	finition peinture époxy
épaisseur de panneau	30 mm	couleur du châssis	gris clair // RAL7035
hauteur réglable	non	surface de face avant	finition peinture époxy
équipement établi	7 tiroirs	couleur de la face avant	bleu gentiane // RAL5010
nombre de tiroirs	7 pièce	roulant	non
nombre x hauteur tiroirs	4x100 mm/2x125 mm/1x175 mm	Poids	114,52 kg
largeur utile du tiroir	800 mm		

Accessoires

232994		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232995		séparateurs et parois emboîtables, avec 5 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232996		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232997		séparateurs et parois emboîtables, avec 9 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232998		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 100 / 125 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
232999		séparateurs et parois emboîtables, avec 15 compartiments, convient pour hauteur frontale 175 mm, en acier avec revêtement en zinc anti-corrosion
233015		couche de mousse, longueur x largeur 800 x 550 mm, en caoutchouc, coloris noir
233061		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 100 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane

233066		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 125 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
233070		tiroir intérieur, hauteur x largeur x profondeur 175 x 800 x 550 mm, extension totale, force 75 kg, en acier avec finition époxy résistante aux chocs et aux rayures en RAL5010 bleu gentiane
233448		kit de séparateurs pour tiroirs, avec 24 compartiments, en polypropylène, coloris gris clair

Cela s'adapte aussi ...

102657		bac à bec, hauteur x largeur x profondeur 50 x 102 x 85 / 70 mm, en polypropylène en vert
217145		dévidoir de ruban adhésif, dévidoir en métal
218389		mallette de secours pour entreprise, remplissage : selon DIN 13157, mallette en plastique coloris orange, avec support mural
230322		tabouret pivotant, assise hauteur x diamètre 410 - 570 x 340 mm, chaise ronde en polyuréthane en noir, structure en aluminium aluminium-argenté, vérin chromé, piètement avec 5 roulettes