

bac repliable pour palettes

hauteur x longueur x largeur 1140 x 1200 x 1000 mm, en contreplaqué, soubassement patins

Mindestbestellmenge = 2 pièce

Numéro d'article: 253904



bac repliable pour palettes





- hauteur x longueur x largeur 1140 x 1200 x 1000 mm
- hauteur x longueur x largeur intérieures 980 x 1180 x 980 mm
- force 1000 kg
- en contreplaqué
- préhension 4 côtés
- soubassement patins
- avec profils de bord galvanisés avec rivets sans nickel
- Produit livré emballage à plat
- assurance qualité convient pour l'exportation vers tous les pays selon la norme ISPM 15

Détails techniques

type de récipient	bac repliable	charge	1000 kg
matériau	contreplaqué	soubassement	patins
hauteur	1140 mm	possibilité de passage au-dessous	4 côtés
hauteur intérieure	980 mm	équipement conteneur	profils de bord
longueur	1200 mm	couvercle	oui
longueur intérieure	1180 mm	livraison	emballage à plat

largeur	1000 mm	norme	disposition d'importation ISPM 15
largeur intérieure	980 mm	Poids	50,8 kg

Cela s'adapte aussi ...

208879		fût à couvercle, hauteur x Ø 610 x 400 mm, capacité 60 l, pour produits dangereux solides, en polyéthylène, fût / couvercle bleu / noir
215548		film étirable, livraison sous forme de rouleau, film longueur x largeur 300 m x 500 mm, En polyéthylène, épaisseur 20 µm, en transparent
221869		Pèse-palettes, plateforme en acier, largeur x profondeur 840 x 1190 mm, plage de pesage entre 0 et 1500 kg, Lisibilité par incréments de 500 g
998786		diable de manutention en aluminium, force 125 kg, pelle largeur x profondeur 490 x 410 mm, pliage rapide pour un gain de place, roues avec bandage polymère