


META

palletstelling - aanbouwveld MULTIPAL

hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 800 mm, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 1200 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

Artikelnummer: 509081



Das Lagersystem



META Palletstelling MULTIPAL

Aanbouwstelling

palletstelling - aanbouwveld

- hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 800 mm
- veldlast 5800 kg
- vakbreedte 2700 mm
- per 50 mm verstelbaar
- 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag)
- opslag dwars

- draagvermogen per pallet 1200 kg
- hoge stabiliteit door gesloten kokerprofielen
- gebruik eenzijdig - ontworpen voor plaatsing tegen een wand
- constructie van staal
- staanders met corrosiebeschermende zinklaag
- traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje
- inhoud levering: aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod
- Leveringstoestand gedemonteerd
- extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast
- veiligheid wat betreft materiaal, constructie en statica bij bedrijfsmatig gebruik aangetoond door het keurmerk RAL-RG 614/1 (21)

Technische details

| | | | |
|-----------------------------|----------------|---------------------------------|---|
| meubeltype | stelling | legborden / niveaus stabiliteit | gesloten kokerprofielen |
| stellingtype | palletstelling | in hoogte verstelbaar legbord | 50 mm |
| stellingveld | aanbouwveld | vakbreedte | 2700 mm |
| materiaal | staal | oppervlak standaard | verzinkt |
| hoogte | 2700 mm | oppervlak traversen | m. poedercoating |
| breedte | 2785 mm | opstelhoek uitrichting | recht |
| diepte | 800 mm | kleur traversen | roodoranje // RAL2001 |
| veldlast | 5800 kg | kleur uitvoering | roodoranje/verzinkt // RAL 2001 |
| parkeerplaats | 6 stuks | inhoud levering | aanbouwstelling met 1 staanderframe incl. vloerankers en niveaus zie aanbod |
| opslagniveaus | 3 stuks | levering | gedemonteerd |
| opslag | dwars | gebruiksaanwijzing veldlast | extra legborden/niveaus zijn leverbaar als accessoire en zijn uit te breiden tot de maximale veldlast |
| gebruik | eenzijdig | certificering RAL-RG | RAL-RG 614/1 (21) |
| legborden / schappen aantal | 2 stuks | gewicht | 80,684 kg |
| legbord-/niveautype | traversen | | |

Gerelateerde Producten

503899







hoekopzet voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1150 kg, met eindaanslag, van staal gelakt in RAL2001 roodoranje

509079



palletstelling - aanbouwveld, hoogte x breedte x diepte 2700 x 2785 x 800 mm, 6 opslagplaatsen (incl. vloeropslag), opslag dwars, draagvermogen per pallet 750 kg, staanders met corrosiebeschermende zinklaag, traversen met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje

| | | |
|--------|---|---|
| 691499 |  | aanrijdbescherming, geschikt voor binnen, L-profiel, hoogte 400 mm, van staal in geel/zwart, voor vastschroeven |
| 736804 |  | diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 400 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |
| 736826 |  | tussenstuk voor dubbele stelling, lengte 200 mm |
| 767557 |  | diepe aflegplank voor palletstelling, diepte 800 mm, voor een vaklast van 1100 kg, van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL2001 roodoranje |

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|--|
| 203461 |  | trapladder, trap eenzijdig, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), standhoogte 1,7 m, balklengte 2,49 m, van aluminium |
| 208490 |  | complete paktafel, hoogte x breedte x diepte 850 x 1600 x 800 mm, blad van staal met slijtvaste kunststof coating in decor lichtgrijs, 4-voetonderstel van staal met slag- en krasvaste poedercoating in RAL5017 verkeersblauw, 1 dispenserhouder, 2 legborden, 8 steekbeugels |
| 213058 |  | tape, standaardkleur, van PVC in geel/zwart, band lengte x breedte 33 m x 75 mm |
| 216175 |  | kartonnen vouwdozen voor pallets, Van golfkarton met buitenafdekking kraftpapier in bruin, 3-laags, lengte x breedte x hoogte binnen 1040 x 620 x 510 mm, Voor pakketten tot 500 kg |
| 217213 |  | EUR-ruilpallet, van hout, lengte x breedte 1200 x 800 mm, draagvermogen statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, onderbouw sleden, bovendeck doorbroken |
| 507316 |  | hefwagen met weegsysteem, draagvermogen 2000 kg, vork lengte x breedte 1150 x 150 mm, zwenkwielen met rubber-banden, breedte x Ø 40 x 190 mm, vorkrollen tandem met polyurethaan-banden, breedte x Ø 70 x 85 mm, met snelheffunctie |
| 513209 |  | Verrijdbare bordestrap, bordes hoogte 1,92 m, bordes breedte x diepte 600 x 800 mm, 8 trede(n) met traanplaatprofiel (incl. bordes), 60° helling, van aluminium, 4 veer-zwenkwielen en antislip kunststof voeten, 2 zwenkwielen met rem |
| 991754 |  | bord, goederen op rol om op maat te snijden, hoogte x lengte 15 x 30000 mm, achterzijde magnetisch, front voor individuele belettering, in wit |