

Blume Förderanlagen doorvoer voor rollenbaan

BLUME
FÖRDERANLAGEN

draagrol van kunststof, wieldiameter 20 mm, baan lengte x breedte 1 m x 400 mm, asafstand 25 mm, met scharnieren en handgreep



Artikelnummer: 510291

Blume Förderanlagen Lichte rollenbaan - balie-elementen

Doorgang

doorvoer voor rollenbaan

- draagrol van kunststof
- wieldiameter 20 mm
- baan lengte x breedte 1 m x 400 mm
- breedte 440 mm
- asafstand 25 mm
- voor transportgoed met een lengte van minstens 75 mm
- met scharnieren en handgreep
- omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
- U-profielframe hoogte x breedte 70 x 20 mm
- van staal met corrosiebeschermende zinklaag

Technische details

transporttechniek	transportbaan	lengte transportgoed min.	75 mm
baantype	rollenbaan	asafstand	25 mm
baancomponent	doorvoer	framehoogte	70 mm
roltype	draagrol	framebreedte	20 mm
materiaal rol	kunststof	transportbaan uitrusting	scharnieren, handgreep
diameter rol	20 mm	transportbaan functie	omhoog klapbaar en daardoor als vergrendeling te gebruiken
baanlengte	1 m	materiaal frame	staal

uittrekbaar	nee	frameoppervlak	verzinkt
baanbreedte	400 mm	framemodel	U-profiel
breedte	440 mm	gewicht	15 kg