

BS-ROLLEN

wiel

draagvermogen 75 kg, diameter x breedte 200 x 50 mm, naaf lengte 60 mm, banden polyurethaan in zwart, loopvlak met sleuven, naaf met wiellager, velg van plaatstaal

Artikelnummer: 510372



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Transporttoestelwiel

Wiel

wiel

- draagvermogen 75 kg
- diameter x breedte 200 x 50 mm
- naaf lengte 60 mm
- banden polyurethaan in zwart, loopvlak met sleuven
- pechvrij
- naaf met wiellager
- velg van plaatstaal
- velg zonder draadvangkappen

Technische details

transporttechniek	wielen	draadvangkappen	nee
roltype	transportapparaatwielen	naaflengte	60 mm
bouwmodel	wiel	wielbreedte	50 mm
draagvermogen	75 kg	loopvlak	met sleuven
banden	polyurethaan	loopvlak eigenschap	pechvrij
wiel-ø	200 mm	profieltype	groefprofiel
materiaal velg	plaatstaal	asboorgat ø	20 mm
wiellager	wiellager	kleur banden	zwart
elektrisch geleidend	nee	gewicht	0,708 kg
rem	zonder		

Dit past ook bij ...

400701		Rechthoekige bak, hoogte x breedte x diepte 670 x 660 x 432 mm, inhoud 135 l, van polyethyleen in grijs, wanden gesloten, legbord gesloten, onderbouw Wielen
438985		zwenkwiel, draagvermogen 175 kg, met kunststof-banden, diameter x breedte 125 x 35 mm, naaf met rollager, velg van kunststof, bevestiging met plaat, lengte x breedte 105 x 80 mm
763068		Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 170 x 600 x 400 mm, inhoud 33 l, van polypropyleen in grijs, Wanden doorbroken, bodem doorbroken