

BS-ROLLEN rollenstandaard

draagrol van staal, wieldiameter 50 mm, draagvermogen 100 kg, baanbreedte 500 mm, hoogte 630 - 1100 mm

Artikelnummer: 524981



BS ROLLEN

BS-ROLLEN Rollenstandaard voor materiaaltoevoer met draagrol




rollenstandaard

- draagrol van staal
- wieldiameter 50 mm
- draagvermogen 100 kg
- baanbreedte 500 mm
- hoogte 630 - 1100 mm
- frame van staal gelakt

Technische details

transporttechniek	transportbaan	uittrekbaar	nee
baantype	rollenbaan	baanbreedte	500 mm
baancomponent	rollenstandaard	hoogte	630-1100 mm
roltype	draagrol	materiaal frame	staal
materiaal rol	staal	frameoppervlak	gelakt
diameter rol	50 mm	gewicht	7,5 kg
draagvermogen	100 kg		

Dit past ook bij ...

505362		afzetpaal met band, met 1 riem(en), paal hoogte x diameter 970 x 83 mm, lengte 3,7 m, riem in geel/zwart, paal van PVC in zwart
520983		mobiele schaarheftafel, draagvermogen 500 kg, platform lengte x breedte 855 x 500 mm, enkelvoudige schaar van staal met slag- en krasvaste poedercoating in zwart
523822		set vloermarkeerapparaten, set bestaande uit: 1 markeerapparaat, 1 slagsnoer, 1 accessoire, 1 blik markeerpoeder, 1 parkeerplaatsschema, lijnbreedte 30 - 100 mm