


strokengordijn

hoogte 3000 mm, strookbreedte 400 mm, 4 mm dik, overlapping 160 mm (komt overeen met een aandeel van 75 %)

Artikelnummer: 526343



Strokengordijn


strokengordijn

- hoogte 3000 mm
- strookbreedte 400 mm, 4 mm dik
- overlapping 160 mm (komt overeen met een aandeel van 75 %)
- strook van PVC in blauw-transparant
- met goede isolatie tegen warmte en kou
- geluiddemping 30 dB
- temperatuurbestendig van -5 tot +60 °C
- ophanging van plaatstaal met corrosiebeschermende zinklaag




Technische details

| | | | |
|---------------------------|------------------------|--------------------------|-------------------|
| uitrusting werkplaats | strokengordijn | geluiddemping | 30 dB |
| hoogte | 3000 mm | temperatuurbestendigheid | -5 tot +60 °C |
| breedte strepen | 400 mm | materiaal gordijn | PVC |
| materiaaldikte | 4 mm | kleur gordijn | blauw-transparant |
| overlapping | 160 mm | materiaal ophanging | plaatstaal |
| gedeeltelijke overlapping | 75 % | oppervlak ophanging | verzinkt |
| isolatie | warmte-/koude-isolatie | gewicht | 31 kg |

Gerelateerde Producten

| | | |
|--------|---|---|
| 526353 |  | schuif gordijn, bevestiging voor de val, Meerprijs! artikel alleen in combinatie met hoofdproduct bestel-/leverbaar |
|--------|---|---|

Dit past ook bij ...

| | | |
|--------|---|---|
| 208774 |  | Euronorm-stapelbak, hoogte x lengte x breedte 320 x 800 x 600 mm, inhoud 130 l, van polypropyleen in grijs, Wanden gesloten, bodem gesloten |
| 527142 |  | bezem, met borstelharen van paardenhaar, Werkbreedte 1000 mm, voor fijn stof |
| 527436 |  | Steel, lengte 1400 mm, van hout, bruin |