

- ▶ 2 Heizzonen
Grillrost mit Kippsicherung B 710 x T 345 mm
- ▶ 2 heating zones
Grid with tilt safety device W 710 x D 345 mm
- ▶ 2 zones de chauffe
Grille anti basculement L 710 x P 345 mm



Inklusive 2 Griffe, für ein einfaches Entnehmen des Rostes
Includes 2 handles for easy removal of the cooking grid
Dotation : 2 poignées pour un retrait facile de la grille



Salamander S702 2 Heizzonen



- Chromnickelstahl
- Kontrolllampe
- Grillrost mit Kippsicherung, B 710 x T 345 mm
- Fettauffangschale
- Anschlusswert: 4,4 kW 3/N/PE AC 400 V 50 Hz
- Maße: B 910 x T 370 x H 385 mm
- Inklusive: 2 Griffe, für ein einfaches Entnehmen des Rostes

GTIN 4015613569284
Art.-Nr. 100529

Salamander S702 2 heating zones



- Chrome nickel steel
- Pilot lamp
- Grid with tilt safety device, W 710 x D 345 mm
- Drip collecting tray
- Power: 4,4 kW 3/N/PE AC 400 V 50 Hz
- Size: W 910 x D 370 x H 385 mm
- Includes: 2 handles for easy removal of the cooking grid

GTIN 4015613569284
Code-No. 100529

Salamandre S702 2 zones de chauffe



- Acier inoxydable
- Lampe témoin
- Grille anti basculement, L 710 x P 345 mm
- Lèchefrite
- Puissance : 4,4 kW 3/N/PE AC 400 V 50 Hz
- Dimensions : L 910 x P 370 x H 385 mm
- Dotation : 2 poignées, pour un retrait facile de la grille

GTIN 4015613569284
Code-No. 100529