

Displaypalette

aus Polyethylen/Polypropylen, Höhe x Länge x Breite 155 x 600 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 2000 / 1000 kg, Unterbau 3 Kufen, Oberdeck durchbrochen, Ladungssicherung durch Sicherungsrand

VE 2 Stück



Artikelnummer: 118524

Displaypalette

Displaypalette

- aus Polyethylen/Polypropylen
- Höhe x Länge x Breite 155 x 600 x 800 mm
- Traglast statisch / dynamisch 2000 / 1000 kg
- Traglast im Regal 500 kg
- Allseitig einfahrbar
- Einfahrbreite Längsseite / Breitseite 600 / 550 mm
- Unterbau 3 Kufen
- Oberdeck durchbrochen
- Ladungssicherung durch Sicherungsrand
- Gewicht 16 kg

Technische Details

Verpackungstyp	Palette	Unterbau	3 Kufen
Palettentyp	Displaypalette	Temperaturbeständigkeit	-20 °C bis +50 °C
Material	Polyethylen/Polypropylen	Einfahrbreite Längsseite	600 mm
recyclebar	ja	Einfahrbreite Breitseite	550 mm
Höhe	155 mm	Traglast dynamisch	1000 kg
Länge	600 mm	Traglast im Regal	500 kg
Breite	800 mm	Ladungssicherung	Sicherungsrand

Traglast statisch	2000 kg	Sicherungsrand	nein
Einfahrmöglichkeit	Allseitig	nestbar	nein
Oberdeck Konstruktion	durchbrochen	Gewicht	16 kg
stapelbar	ja		

Dazu passt auch ...

202873		Sackkarre, Traglast 250 kg, Räder mit Vollgummi-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
204206		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 600 x 400 mm, Inhalt 61 l, Aus Polypropylen in grau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
208879		Deckelfass, Höhe x Ø 610 x 400 mm, Inhalt 60 l, für feste Gefahrgüter, aus Polyethylen, Fass / Deckel blau / schwarz
240208		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 800 x 160 mm, Lenkräder mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 70 x 82 mm