

VARIOfit Sackkarre

Traglast 250 kg, Räder mit Luft-Bereifung, Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm, Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau

Artikelnummer: 202874



VARIOfit



12 YEARS
WARRANTY



VARIOfit Sackkarre

Traglast 250 kg

Sackkarre




- Traglast 250 kg
- Schaufel Breite x Tiefe 400 x 150 mm
- Höhe x Breite 1100 x 620 mm
- Konstruktion aus Stahl, verschweißt
- Gestell mit schlag- und kratzfester Pulverbeschichtung in RAL5010 Enzianblau
- Mit Schutz vor Verletzungen durch Sicherheitsgriffe aus hochfestem Kunststoff
- Räder mit Luft-Bereifung auf Stahlblech-Felge
- Rad Ø 260 mm
- Naben mit Kugellager

- 12 Jahre Garantie



Technische Details

Transportgerät	Transportkarre	Bereifung	Luft
Karrentyp	Sackkarre	Radlager	Kugellager
Traglast	250 kg	Material Griff	Kunststoff
Schaufelbreite	400 mm	Rad-Ø	260 mm
Schaufeltiefe	150 mm	Material Felge	Stahlblech
Material	Stahl	Sicherheitsgriff	ja
Material Verarbeitung	verschweißt	Höhe	1100 mm
Oberfläche	pulverbeschichtet	Breite	620 mm
Farbe	enzianblau // RAL5010	Garantie	12 Jahre
klappbar	nein	Gewicht	14 kg
Treppenkufen	nein		

Zubehör

202870		Tragholme für Stapelkarre, einhängbar, Aus Stahl
500327		Handgriffe für Stapelkarre, mit Sicherheitsbügel, Aus Kunststoff
521537		Pannensichere Bereifung, für Transportkarre, Bereifung Vollgummi, Aufpreis! Artikel nur zusammen mit Hauptprodukt bestellbar/lieferbar

Dazu passt auch ...

149740		Euronorm-Stapelbehälter, Höhe x Länge x Breite 320 x 400 x 300 mm, Aus Polypropylen in grau/blau, Wände geschlossen, Boden geschlossen
510925		Palettenhubwagen, Traglast 2500 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 160 mm, Lenkräder mit Vollgummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 200 mm, Gabelrollen Tandem mit Nylon-Bereifung, Breite x Ø 77 x 82 mm