

Wiege-Hubwagen

WHP-D2000

Traglast 2000 kg, Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm, Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm, Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm

Artikelnummer: 213819



Palettenhubwagen mit Waage WHP-D2000

Traglast 2000 kg











Wiege-Hubwagen

- Traglast 2000 kg
- Gabel Länge x Breite 1150 x 180 mm
- Tragbreite 520 mm
- Lenkräder mit Gummi-Bereifung, Breite x Ø 50 x 180 mm
- Gabelrollen mit Polyurethan-Bereifung, Breite x Ø 70 x 85 mm
- Hubhöhe 200 mm / abgesenkte Höhe 85 mm
- Gabeln in blau
- verwindungssteife Stahlkonstruktion
- mit Digitalwaage
- Waage mit Thermodrucker und Additionsspeicher
- Geeignet für -5 °C bis +40 °C
- Deichselgriff für die Funktionen Heben - Fahren - Senken
- Deichsel in schwarz
- Wenderadius 1425 mm
- Länge 1575 mm
- Gewicht 125 kg

Technische Details

Hebegerät	Hubwagen	Durchmesser Gabelrollen	85 mm
Hubwagentyp	Wiege-Hubwagen	Breite Gabelrolle	70 mm
Traglast	2000 kg	Länge	1575 mm
Länge Gabel	1150 mm	Wenderadius	1425 mm
Breite Gabelzinken	180 mm	Wiegefunktion	ja
Tragbreite	520 mm	Waagentyp	Digitalwaage
Arbeitsgangbreite	1905 mm	Wägebereich	1-2000 kg
Bedienung Hub	manuell	Ablesbarkeit	1000 g
Bedienung Fahrwerk	manuell	Betriebszeit Waage	35 h
Hubhöhe (min.)	85 mm	Temperaturbereich	-5 °C bis +40 °C
Hubhöhe (max.)	200 mm	inkl. Drucker	ja
Material Lenkrollen	Gummi	Material	Stahl
Material Gabelrollen	Polyurethan	Farbe Gabeln	blau
Durchmesser Lenkräder	180 mm	Farbe Deichsel	schwarz
Breite Lenkräder	50 mm	Gewicht	125 kg

Dazu passt auch ...

149500		Stopper für Palettenhubwagen, Höhe x Länge x Breite 70 x 650 x 360 mm, aus Polypropylen
217180		Wellpapp-Palette, Höhe x Länge x Breite 120 x 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 700 / 500 kg, Oberdeck geschlossen
217213		EUR-Tauschpalette, aus Holz, Länge x Breite 1200 x 800 mm, Traglast statisch / dynamisch 4000 / 1100 kg, Unterbau Kufen, Oberdeck durchbrochen
221284		Arbeitshandschuh, aus Leinen/Rindsleder, Handrücken aus Leinen, reißfest, Größe Einheitsgröße
221309		Warnweste, gemäß EN ISO 20471, Polyester in neongelb, Größe Einheitsgröße
221381		Schutzhandschuhe, aus Nitril in grau/schwarz mit Nitril-Beschichtung, nahtlos, Größe 9
227875		Sicherheitshalbschuh, Sicherheitsstufe: S1P, Größe 44, Obermaterial Veloursleder/Mesh in schwarz/grau/rot
407817		Auffangwanne, für 2 x 200-Liter-Fass, Auffangvolumen 224 l, Höhe x Breite x Tiefe 365 x 1200 x 800 mm, aus Stahl mit korrosionsschützender Zinkbeschichtung
504444		Notfalltasche mit Microfaser-Sorbents, Set 17-teilig, Aufnahmekapazität 35 l pro Set, Tasche Höhe x Breite x Tiefe 500 x 500 x 220 mm
688133		Warnschild, Rutschgefahr, Bodenaufsteller, aus Kunststoff, Höhe x Breite x Tiefe 670 x 280 x 38 mm

885688		Leitkegel, Höhe 500 mm, aus Recycling-PVC in rot/weiß, tagesleuchtend
885735		Warnsignal, Text / Symbol: Gefahrenstelle, Höhe 700 mm, aus Folie in rot/weiß, fluoreszierend, Warnsignal faltbar