

Casoo Bockrolle



Traglast 250 kg, Mit Elastik-Bereifung,
Nabe mit Doppelkugellager,
Durchmesser 125 mm, Naben Länge
50 mm, Felge aus Aluminium,
Befestigung mit Platte

Artikelnummer: 243114



Bockrolle

- Traglast 250 kg
- Mit Elastik-Bereifung
- Nabe mit Doppelkugellager
- Durchmesser 125 mm
- Naben Länge 50 mm
- Felge aus Aluminium
- Felge ohne Fadenschutz
- Gehäuse aus Stahl galvanisch blau verzinkt
- Befestigung mit Platte
- Schraubloch Abstand 80/77x60 mm

Technische Details

Fördertechnik	Rollen	Befestigungselement	Platte
Rollentyp	Transportgeräterollen	Material Gehäuse	Stahl
Bauform	Bockrolle	Feststeller	ohne
Traglast	250 kg	Fadenschutz	nein
Bereifung	Elastik	Nabenlänge	50 mm
Rad-Ø	125 mm	Schraubloch Abstand	80/77x60 mm

Material Felge	Aluminium	Oberfläche Gehäuse	galvanisch verzinkt
Radlager	Doppelkugellager	Gewicht	1,08 kg