

Technisch specificatieblad

Laddersysteem SLM50

Art.-Nr. 6010008



Zwaar laddersysteem voor het elektrische functiebehoud conform DIN 4102 deel 12. Toegelaten klemmen type 2056U/M. Levering niet gemonteerd.

St	Staal
FT	thermisch verzinkt

Producttekst inhoud pakket	Sporten type C 40/... en schroeven type FRS 8x35 worden los geleverd van de stijlen. Sportafstand: 300 mm
----------------------------	---

Stamgegevens

Bestelnr.	6010008
Type	SLM50C40F 40 FT
Omschrijving 1	Verticale ladder
Omschrijving 2	Sportenafstand 300 mm
Fabrikant	OBO
Dimensie	400x3000mm
Materiaal	staal
Materiaal-afk.	St
Oppervlak	thermisch verzinkt
Oppervlak volgens DIN	DIN EN ISO 1461
Oppervlak afk.	FT
Kleinste verkoopenheid	3,00 m
Gewicht	740,00 kg/100 m


Technisch specificatieblad

Laddersysteem SLM50

Art.-Nr. 6010008



Technische gegevens



Lengte	3.000,00 mm
Breedte	400,00 mm
Zijhoogte	50,00 mm
Afmeting B	400,00 mm
Uitvoering van de zijwand	Profiel (open)
Uitvoering van de sporten	Profiel niet geperforeerd
Geschikt voor functiebehoud	<input checked="" type="checkbox"/>
RVS, gebeitst	<input type="checkbox"/>
Zijperforatie	<input checked="" type="checkbox"/>
Sportafstand	300,00 mm