

Lineal suspended 1120 Wit 3590lm 3000K Ra>80 DALI

Artikelcode: 8246094681
 EAN: 5703821178044



Elektrisch

System wattage: 29W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 13, B16: 20, C10: 21, C16: 33

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 3590lm
 Werkzaamheid: 124 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>80
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L80/B10>100,000
 Lichtverdeling: Direct/Indirect 50/50%
 UGR: UGR<22
 Fotobiologische veiligheid: RG 1

Controle/dimmen

Type: DALI

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: D
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Aluminium
 Kleur: Wit

Montage/Aansluiting


Montage: Ophanging, Binnen
 Module: 1120
 Pendelkit: 1x2m kabelkit met plafondbeugel
 Aansluiting: 5 pol Winsta mini og 5x1,5 doorvoerbedrading

Afmetingen


Lengte (mm) L: 1121
 Breedte (mm) W: 42
 Hoogte (mm) H: 70
 Gewicht (kg) bruto/netto: 2.8 / 2.6

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 1275 x 50 x 80



Module	W	H	L1	L2
840mm	42	70	841	891
1120mm	42	70	1121	1171
1400mm	42	70	1401	1451
End cap	42	70	3	28



5 7 0 3 8 2 1 1 7 8 0 4 4