

Fevik Asymmetric Grafiet Asymmetrisch 2320lm 3000K Ra>70 Niet dimbaar

Artikelcode: 623250
 EAN: 7021986232509



Elektrisch

System wattage: 25W
 Spanning: 220-240V
 Max. armaturen per stroomonderbreker: B10: 9, B16: 16, C10: 15, C16: 26

Lichttechniek

Soort lichtbron: LED
 Luminous flux: 2320lm
 Werkzaamheid: 93 lm/W
 Kleurtemperatuur: 3000K
 Kleurweergave (CRI): Ra>70
 MacAdams factor: SDCM: 3
 levensduur: L90/B10>100,000
 Lichtverdeling: Asymmetric
 Optiek: Helder glas

Controle/dimmen

Type: Niet dimbaar

Bescherming

Isolatieklasse: Klasse I

Energie en goedkeuringen

Bevat enn lichtbron met energieklasse: C
 BVB: Ja

Materiaal en afwerking

Behuizing: Gegoten aluminium
 Kleur: Grafiet
 Materiaal afdekking: Acrylaat (PMMA)

Montage/Aansluiting



Montage: Opbouw, Buiten
 Aansluiting: Schroefloos klemmenblok
 Geprojecteerd windoppervlak: 0,0233m² - Max 4 kg

Afmetingen

Lengte (mm) L: 300
 Breedte (mm) W: 223
 Hoogte (mm) H: 110
 Diepte (D): 276
 Gewicht (kg) bruto/netto: 3.96 / 3.3

Verpakking

Verpakkingsafmetingen (mm): 276 x 223 x 110



7 0 2 1 9 8 6 2 3 2 5 0 9