


## Synergy 21 LED Retrofit E27 Tropfenlampe G45 ww 1,5 Watt für Lichterkette



kwh/1000h:	1,50
Lumen:	150
Watt:	1,5
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	15000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



G45 E27 Glas Bulb klar in warm weiss mit LED Filament  
120° Abstrahlwinkel  
AC 230V/50-60Hz  
Lichtfarbe: 3000K  
Lumen: 150  
1,5 Watt  
Höhe: 65mm (mit Sockel)  
Durchmesser: 45mm

Bitte beachten Sie, dass die Synergy21 LED Retrofit Leuchtmittel nur bei einer Betriebstemperatur zwischen -10 bis +50°C betrieben werden dürfen. Bei Abweichungen kann die Lebensdauer der LED's nicht garantiert werden!  
Energieeffizienzklasse: A++  
kWh/1000h: 1,5

### Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
CRI:	80
Dimmbar:	nein

Merkmal	Wert
Lichtfarbe:	warmweiss
Lichtfarbe in Kelvin:	3000
Lumen:	71
Sockel:	E27
Gewicht:	0.07 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
111328	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm blau
111332	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm gelb
111330	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm grün
111329	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm lila
111327	Synergy 21 LED Fassung E27 100cm orange