

# tesa® 4306

Profi PLUS Malercrepp

PRODUKTINFORMATION

## Produktbeschreibung

tesa® 4306 Profi PLUS Malercrepp besteht aus einem anschmiegsamen, reißfesten und flachen Spezial- Papierträger, ausgerüstet mit einer modernen, lösemittelfreien Naturkautschukklebmasse, die eine besonders ausgewogene Klebkraft aufweist. Das Abdeckband zeichnet sich durch flache und saubere Farbkanten ohne Farbunterläufer, besonders leichte Verarbeitung, durch gutes Repositionierbarkeit und leichte Entfernbarkeit aus. Es ist hervorragend geeignet für alle Maleranwendungen im Innenbereich, bei einer Verklebungszeit von 14 Tagen, kurzfristig auch im Außenbereich max bis zu 3 Tagen.

## Hauptanwendungen

tesa® 4306 Profi PLUS Malercrepp bietet ein umfangreiches Anwendungsspektrum für fast alle Maler- und Abdeckerarbeiten im Innen- und Außenbereich. Es ist für das Abkleben und Schützen von langen geraden Linien geeignet und kann erzielt flache, saubere Farb- und Lackkanten. Das Abdeckband ist auf allen gängigen Konfektioniergeräten zu verarbeiten.

## Technische Daten

■ Trägermaterial	leicht gekrepptes Papier	■ Reißdehnung	7 %
■ Dicke	95 µm	■ Reißkraft	37 N/cm
■ Klebmasse	Naturkautschuk	■ UV-Beständigkeit	0,5 Wochen
■ Klebkraft auf Stahl	2 N/cm		

## Eigenschaften

■ Handeinreißbarkeit	++	■ Farbhaftung	++
■ Anschmiegsamkeit	+	■ Scharfe Farbkanten	++
■ geeignet für raue Oberflächen	+		

Bewertung innerhalb des relevanten tesa® Sortiments: ++ sehr gut, + gut, o mittel, - niedrig

## Weitere Informationen

tesa® 4306 Profi Plus Malercrepp ist aufgrund der Naturkautschukklebmasse nicht UV beständig. Daher ist es im Außenbereich nur bis zu 3 Tagen einzusetzen, auch bei Feuchtigkeit. Im Innenbereich dagegen ist es bis max. 14 Tage einsetzbar.

Für aktuelle Information zu diesem Produkt besuchen Sie <http://l.tesa.com/?ip=04306>

Seite 1 von 1 / Stand: 08.10.2015